



Beschrijving:

Brandstofjerrycan PROFI, 5 l, olijf, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en ongevoelig voor impact
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop, zwart
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- aparte accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, zoals veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, waarschuwinglabels (306100)
- Toelatingsnummer UN 3H1/Y/120/XX/D/BAM 15506-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=147 mm b=breedte=265 mm h=hoogte=247 mm
- Aantrekoppel: Vast met de hand

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	800200
GTIN	4007228800203
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	12

Kleur	olijf
Volume in L	5
Gewicht (kg)	0,54
D x B x H (mm)	147 x 265 x 247

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	12
D x B x H (mm)	805 x 605 x 270

Brutogewicht VE kg	7,34
pdf.information.eanPu	4007228494037

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,31

Kartonnen dozen per laag	2
Brutogewicht palet (kg)	137,44