

# VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 5 m

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.99.8775    |
| <b>Hersteller</b>          | VALUE         |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.99.8775    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990198436 |



**Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.**

- VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
- Verfügbare Längen: 0,5; 1; 2; 3; 5 und 10m
- Aussenfarbe: violett

## Technische Daten

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | VALUE              |
| Produktgruppe    | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp       | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe            | violett            |
| Länge            | 5 m                |
| Anzahl Fasern    | 2                  |
| Aderaufbau       | Kompaktader        |
| Kabeltyp         | Duplexkabel        |
| Aussenkabel      | nein               |
| Faserquerschnitt | 50/125µm OM4       |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Anschlüsse                  | LC / ST  |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC       |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | ST       |
| Aramid Zugentlastung        | ja       |
| Aussen-Ø Kabel              | 2,8x6 mm |
| Aussenmantel Kabel          | PVC      |
| Kabel LSOH                  | nein     |
| Gewicht                     | 79.6 g   |
| Verpackungshöhe             | 30 mm    |
| Verpackungsbreite           | 180 mm   |
| Verpackungstiefe            | 140 mm   |
| Paketgewicht                | 0.12 kg  |