

HV-Halogenlampe 13x43mm, G9 60W 790lm matt

Artikel-Nr. 46496

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 230 - 230 V
Lichtstrom: 790 lm
Sockel: G9
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 13 mm
Gesamtlänge: 43 mm
UV-Schutz: Ja
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: matt
Farbtemperatur: 3000 K
Energieeffizienzklasse: E



HV-Halogenlampe 13x43mm Hochvolt Halogenlampe, G9, matt, mit integrierten Schmelzsicherungen im Sockel, UV-Stop-Glas gegen Platzen der Lampe (hält 50bar Druck aus), extra Krypton Gasanteile für verlängerte Lebensdauer., Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse: E

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.