

## Spaakhandwielen • DIN 950 gietijzer

24580.0140



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

**Handwiel**  
• Gietijzer GG

### Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

### Overige producten

- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

### Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

$d_1$	Afmetingen				Spiebaan, DIN 6885 blad 1		Aantal spaken $z$	[g]	Artikelnr.
	$d_2$ H7	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$b_3$	$t$			
[mm]									
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1									
250	22	45	50	28	6	24,8	5	3652	24580.0140

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."