


### Körperduschen Typ G 1643 und Typ G 1691

- zur Wandmontage
- einfache Betätigung durch Zugstange mit Edelstahl-Handgriff
- Wasseranschluss: 1" Einlassöffnung (NPT Innengewinde)
- Wasserabgabemenge: > 60 l/min. bei 2 bar
- Duschkopf aus Kunststoff
- wahlweise in verzinkter Ausführung (Typ G 1643) oder als Edelstahl-Ausführung (Typ G 1691) erhältlich



Körperdusche Typ G 1643, aus verzinktem Stahlrohr


Bestell-Nr. 117-415-J9

Körperdusche Typ G 1691 aus Edelstahl

Bestell-Nr. 117-454-J9

### Körperduschen Typ G 1635 und Typ G 1692

- zur Deckenmontage
- einfache Betätigung durch Zugstange mit Edelstahl-Handgriff
- Wasseranschluss: 1" Einlassöffnung (NPT Innengewinde)
- Wasserabgabemenge: > 60 l/min. bei 2 bar
- Duschkopf aus Kunststoff
- wahlweise in verzinkter Ausführung (Typ G 1645) oder als Edelstahl-Ausführung (Typ G 1692) erhältlich



Körperdusche Typ G 1635, aus verzinktem Stahlrohr

Bestell-Nr. 117-437-J9

Körperdusche Typ G 1692 aus Edelstahl

Bestell-Nr. 117-455-J9



60 Liter Wasserbehälter, Maße B x T x H (mm): 500 x 310 x 665

Bestell-Nr. 117-425-J9

### Augendusche mit 60-Liter Vorratsbehälter G 1540

- ideal für Betriebsbereiche, in denen keine Wasserversorgung vorhanden ist
- das Ventil öffnet sich durch das Vorklappen der Duschköpfe
- die Spülflüssigkeit strömt durch statischen Druck aus den Düsen, Spüldauer: ca. 15 Minuten
- mit Wandhalterung und Antiseptikum für Erstbefüllung

#### ZUBEHÖR

#### Antiseptikum für Folgefüllungen

Bestell-Nr. 123-598-J9