

Rollcart diable porte-panneaux

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 500 x 200 mm, transport de panneaux longitudinal, protection de la charge avec pelle avec étriers de protection, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158245



Rollcart Diabie porte-panneaux

Force 200 kg

diable porte-panneaux

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 500 x 200 mm
- transport de panneaux longitudinal
- protection de la charge avec pelle avec étriers de protection
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1460 x 1000 mm
- roues avec bandage TPE
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 2 roues porteuses

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement rainuré à billes
type de diable de manutention	diable porte-panneaux	Roue porteuse	2 roues porteuses

charge	200 kg	Ø de la roue porteuse	58 mm
largeur de pelle	500 mm	poignée de sécurité	non
profondeur de pelle	200 mm	hauteur	1460 mm
matériau	acier	largeur	1000 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	620 mm
rabattable	non	utilisation	longitudinal
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
protection de la charge	étrier de protection	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	TPE	Poids	21 kg
Ø de roue	250 mm		