

Rollcart diable de manutention en bois

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 370 x 140 mm, châssis avec vernis à la résine synthétique en nature

Numéro d'article: 158353



Rollcart Diabale de manutention en bois

Extrêmement stable grâce aux renforts en acier sur les lisses et la paroi arrière

diable de manutention en bois

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 370 x 140 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1350 x 620 x 540 mm
- structure en bois et acier
- châssis avec vernis à la résine synthétique en nature
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	370 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	140 mm	poignée de sécurité	non
matériau	bois, acier	hauteur	1350 mm

surface	verni à la résine synthétique	largeur	620 mm
couleur	nature	profondeur	540 mm
rabattable	non	Poids	20,5 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal