

## SCHULTE rayonnage à pneus



rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2750 x 2250 x 400 mm, charge max. par tablette 400 kg, 4 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage respectueux des pneus, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



**Numéro d'article: 159147**

## SCHULTE Rayonnage à pneus grands compartiments

### Rayonnage de départ

rayonnage à pneus






- rayonnage départ
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2750 x 2250 x 400 mm
- charge max. par tablette 400 kg
- 4 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage respectueux des pneus
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 2 échelles, niveaux conformément à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	bilatéral
type de rayonnage	rayonnage à pneus	équipement rayonnage	tablettes
rayonnage modulaire	système emboîtable	type tablette/niveau	traverses
champ de rayonnage	rayonnage départ	tablette réglable au pas	25 mm
convient pour (secteurs)	secteurs automobiles	surface de montant	galvanisé
matériau	acier	surface de traverses	galvanisé
hauteur	2750 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	2250 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	400 mm	volume de livraison	2 échelles, niveaux conformément à l'offre
charge maxi par tablette	400 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	66,09 kg

## Accessoires

159146		rayonnage à pneus, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2750 x 2000 x 400 mm, charge max. par tablette 400 kg, 4 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage respectueux des pneus, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
159148		rayonnage à pneus, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2750 x 2250 x 400 mm, charge max. par tablette 400 kg, 4 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage respectueux des pneus, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
159150		rayonnage à pneus, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2750 x 2500 x 400 mm, charge max. par tablette 400 kg, 4 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage respectueux des pneus, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
224257		marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange
224258		marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange