


ZARGES

échelle d'appui télescopique

9 marche(s) en tôle striée, longueur de lisse 0,76 - 2,9 m, en aluminium, anodisé

Numéro d'article: 231493



ZARGES Échelle d'appui télescopique

Empilable pour un gain de place

échelle d'appui télescopique







- 9 marche(s) en tôle striée
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,8 m
- longueur de lisse 0,76 - 2,9 m
- profondeur des marches 80 mm
- Longueur rétractée 760 mm
- application sûre grâce à concept de lisse en D pour une meilleure stabilité et tampon coulissant pour un coulisement en toute sécurité
- en aluminium, anodisé
- Force max. 150 kg
- poids 10,2 kg

- selon DIN EN 131-6
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	échelle d'appui	surface de longerons	anodisé
type d'échelle	échelle d'appui télescopique	utilisation	à un côté
matériau	aluminium	rabattable	non
hauteur de travail	3,8 m	long. rentré	760 mm
Longueur de lisse	0,76-2,9 m	roulant	non
nombre de marches	9	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	force	150 kg
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	norme	DIN EN 131-6
exécution échelle	à une pièce	garantie	10 années
équipement de sécurité échelle	concept de lisse en D pour une meilleure stabilité et tampon coulissant pour un coulissement en toute sécurité	Poids	10,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc