


Axialbausatz EAMM-A-R27-55A

Teilenummer: 1133400

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	170 g
Schnittstellencode Aktuator	R27
Schnittstellencode Motor In	55A
Werkstoffhinweis	RoHS konform