

**Artikelnummer:** 96701

**Kurzbeschreibung:** Magazinwagen, 1000 x 700 mm

**Langbeschreibung:** Magazinwagen: Der Magazinwagen ist aus starkem, pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt und stabil verschweißt. Die Ladefläche besteht aus einer Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Der Magazinwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung ausgestattet. Beiden Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. Farbe: enzianblau (RAL 5010) Ladefläche (B/L/H): 500 x 800 x 190 mm: Tragkraft 250 kg, Außenmaße (B/L/H) 500 x 900 x 900 mm, Gewicht 15 kg Ladefläche (B/L/H): 700 x 1000 x 270 mm: Tragkraft 400 kg, Außenmaße (B/L/H) 700 x 1120 x 990 mm, Gewicht 28 kg



**EAN/GTIN:** 4250448500167