

Termékinformációk

03 01 180

Kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett

Altalános

| | |
|-----------|----------------------|
| Cikkszám | 03 01 180 |
| EAN | 4003773013242 |
| Fogó | feketére foszfátzott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva |
| Súly | 216 g |
| Méret | 180 x 47 x 11 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5746 |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|---|----------------------|
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 3,4 mm |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,2 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 12,0 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 16,0 mm ² |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk