

Información sobre productos

03 02 180

Alicate universal

DIN ISO 5746

- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 03 02 180 |
| EAN | 4003773023197 |
| Alicate | negro atramentado |
| Cabeza | pulida |
| Mangos | con fundas multicomponentes |
| Peso | 254 g |
| Dimensiones | 180 x 54 x 21 mm |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|----------------------|
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,4 mm |
| Capacidad de corte alambre duro (diámetro) | Ø 2,2 mm |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar | Ø 12,0 mm |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar | 16,0 mm ² |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





