

Información sobre productos

25 06 160 T

Alicate de montaje

(alicate de radio)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	25 06 160 T
EAN	4003773081432
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	155 g
Dimensiones	160 x 57 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	50,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.