

Termékinformációk

86 01 300

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Beállítható csavarozó szerszám
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játéktmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pófák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzóása és lazítóása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	86 01 300
EAN	4003773084662
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	645 g
Méreték	300 x 68 x 17 mm

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	9,5 mm
Joint Thickness (B3)	15,0 mm
Tip Thickness (B1)	9,5 mm
beállító helyzet	24
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	68 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



