

Termékinformációk

87 01 125

KNIPEX Cobra®

Hightech vízpumpa-fogó

DIN ISO 8976



- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- Szorítóvédelem megátalja a zúzódásos sérülést
- 125 mm méretben, megfogási kapacitása kerek anyagoknál 29 mm, hatlap anyáknál 27 mm, súlya 85 g
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános	
Cikkszám	87 01 125
EAN	4003773069935
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	85 g
Méret	125 x 38 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők	
beállító helyzet	13
Kapacitát für Rohre (Zoll)	Ø 1 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	27 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 30 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



