

## Termékinformációk

# 87 26 250

### KNIPEX Cobra® VDE

Hightech vízpumpa-fogó, szigetelt

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Beállítás közvetlenül a munkadarabra tolással: gyors, biztonságos és kényelmes kezelés
- Finombeállítás: a legkülönbözőbb munkadarab-méretre és kézre álló markolathelyzetre való optimális beállítást teszi lehetővé
- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csukló rész következtében
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

#### Altalános

Cikkszám	87 26 250
EAN	4003773071495
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	340 g
Méret	250 x 59 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900

#### Műszaki jellemzők

beállító helyzet	24
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	46 mm
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 50 mm
VDE-engedély	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Egyszerűen zárja össze a fogót



Gyorsbeállítás a munkadarabon, gombnyomás nélkül

