

Information produit

95 17 500

Coupe-câbles

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Court, longueur de 500 mm seulement
- Faible poids, grande démultiplication
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
- Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale
- Ergot de protection évitant les pincements
- Charnière vissée ajustable
- Tête coupante: acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile
- Bras: tube d'aluminium, haute résistance

Informations générales

Réf.	95 17 500
EAN	4003773026785
Tête	polie
Poignées	isolées par surmoulage, certifiées VDE
Poids	1.477 g
Dimensions	500 x 175 x 41 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	150 mm ²
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

