

## **bott** **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 900 x 1050 x 650 mm, 6 lade(n), met lade voor zware lasten, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

**Artikelnummer: 124278**



## **bott Ladekast cubio**

### **Stationair**

ladekast











- hoogte x breedte x diepte 900 x 1050 x 650 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 3x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- met lade voor zware lasten
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



## Technische details

|                       |                            |                   |                             |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| meubeltype            | kast                       | uittrekbare lade  | 100 %                       |
| type kast             | ladekast                   | kleur romp        | lichtgrijs // RAL7035       |
| materiaal             | plaatstaal                 | kleur voorkant    | gentiaanblauw // RAL5010    |
| hoogte                | 900 mm                     | oppervlak romp    | m. poedercoating            |
| breedte               | 1050 mm                    | oppervlak front   | m. poedercoating            |
| diepte                | 650 mm                     | uittrekblokkering | Uittrekbeveiliging per lade |
| kast uitrusting       | lades                      | soort uittrekking | lade voor zware lasten      |
| laden aantal          | 6 stuks                    | afsluitbaar       | ja                          |
| laden aantal x hoogte | 3x100 mm/2x150 mm/1x200 mm | sluitsysteem      | 5-punts sluitsysteem        |
| fronthoogte 100 mm    | 3 stuks                    | scheidingswand    | nee                         |
| fronthoogte 150 mm    | 2 stuks                    | greep             | greeplijst                  |
| fronthoogte 200 mm    | 1 stuks                    | verrijdbaar       | nee                         |
| draagvermogen lade    | 200 kg                     | gewicht           | 131,6 kg                    |
| uittrekrail lade      | kogelgelagerd              |                   |                             |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 125770 |   | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)   |
| 125771 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)   |
| 125772 |  | 5-punts sluitsysteem, voor ladekast  |
| 125774 |  | elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast  |
| 125787 |  | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm  |
| 125850 |  | CNC-lade-element, met 36 vakken, passend voor fronthoogte 80 mm, hoogte x breedte x diepte 80 x 1050 x 650 mm, in RAL7035 lichtgrijs   |
| 125851 |  | CNC-lade-element, met 36 vakken, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126244 |  | onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm  |
| 126253 |  | gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart                |
| 126254 |  | gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart                 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126255 |    | opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126256 |    | etiketlijst, voor ladekast  |
| 126258 |    | freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126259 |    | freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126260 |    | freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126261 |    | freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126262 |    | freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126263 |    | freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126264 |   | freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |
| 126265 |  | freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                          |