

bott **opvanglegborden voor** **milieukast** verso

hoogte 50 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel

Artikelnummer: 233090







opvanglegborden voor milieukast

- hoogte 50 mm
- voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm
- voor een vaklast van 75 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel

Technische details

meubeltype	kast	voor kastdiepte	550 mm
type kast	accessoire	vaklast	75 kg
legbord-/niveautype	opvanglegborden	kleur bodem	geel
voor kasttype	milieukast	materiaal	staal
hoogte	50 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
voor kastbreedte	1050 mm	gewicht	6,473 kg

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen