

Élévateur à fûts

Secu Ex

force 300 kg, avec pince lève-fûts, châssis roulant format étroit, largeur intérieure 253 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 125 mm, hauteur de levage 120 - 700 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge



Numéro d'article: 235774



élévateur à fûts

- force 300 kg
- pour fûts en acier et en plastique
- avec pince lève-fûts
- châssis roulant format étroit, largeur intérieure 253 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 125 mm
- hauteur de levage 120 - 700 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- hauteur x longueur x largeur 1635 x 1233 x 1216 mm
- poids 150 kg
- classe de protection : EX II 2G IIB T4
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	Diamètre de galets de fourche	85 mm
type de chariot de levage	élévateur à fûts	équipement appareil de levage	pince lève-fûts
charge	300 kg	hauteur	1635 mm
capacité de fûts en plastique (m	1 x fût 200/220 litres	largeur	1216 mm
hauteur de levage	120-700 mm	ouverture (ga)	253 mm
Levée par coup de pédale	24 mm	longueur	1233 mm
commande de levage	manuellement par pédale	matériau	acier
commande du mécanisme de rouleme	manuel	surface	finition peinture époxy
exécution châssis roulant	format étroit	couleur	rouge
type de fût	fûts en acier et en plastique	garantie	5 années
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	classe de protection Ex	EX II 2G IIB T4
diamètre des roulettes pivotante	125 mm	Poids	150 kg