

lampe de poche DEL

MAULkronos S

boîtier en aluminium anodisé, DEL CREE haute performance, portée d'éclairage 196 m, faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers, avec pile 3x1,5 V/type D



lot 3 pièce

Numéro d'article: 239234



lampe de poche DEL





- pour une utilisation en extérieur
- diamètre x longueur 28 x 140 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- DEL CREE haute performance
- durée d'éclairage 3 - 14 h
- portée d'éclairage 196 m
- avec variateur à 2 niveaux
- faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers
- tête avec protection anti-roulement

- avec poignée antidérapante
- avec pile 3x1,5 V/type D
- indice de protection IPX4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	équipement lampe	poignée antidérapante
type de lampe	lampe de poche DEL	fonction lampe	faisceau lumineux réglable en continu, 3 niveaux d'éclairage
lieu d'utilisation	extérieur	exécution tête de lampe	tête avec protection anti-roulement
type d'ampoule	DEL CREE	matériau de boîtier	aluminium
Portée d'éclairage	196 m	surface de boîtier	anodisé
Durée d'éclairage	3-14 h	longueur	140 mm
flux lumineux	192	diamètre	28 mm
avec variateur	avec variateur à 2 niveaux	indice de protection IP	X4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
alimentation	pile 3x1,5 V/type D	Poids	0,16 kg

Cela s'adapte aussi ...

146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
218985		aimant « Happy », diamètre 20 mm, en jaune, avec 0,3 kg force d'adhérence
223733		ruban adhésif de bureau, support en polypropylène, longueur rouleau 33 m, en transparent
525443		porte-étiquettes, hauteur x longueur 10 x 50 mm, face arrière magnétique