

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 750 kg, met polyamide-banden, wiel Ø 75 mm, naaf met glijlager, stelvoet-rem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 95 mm

Artikelnummer: 253551



BS ROLLEN

hefroller

- draagvermogen 750 kg
- met polyamide-banden
- wiel Ø 75 mm
- naaf met glijlager
- stelvoet-rem
- behuizing van gegoten aluminium
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 95 mm
- schroefgatafstand 70 x 70 mm

Technische details

bouwmodel	zwenkwiel	bevestigingselement	plaat
transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	gegoten aluminium
roltype	hefroller	rem	stelvoet-rem
draagvermogen	750 kg	totale hoogte	120 mm
banden	polyamide	hoogteverstelling	12 mm
elektrisch geleidend	nee	lengte plaat	95 mm
wiel-ø	75 mm	breedte plaat	95 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	70 x 70 mm
zwenklager	kogellager	gewicht	1,526 kg

