

a.m.p.e.r.e.
glissière de protection anticollision
Rack Mammut®



élément : main courante, hauteur x longueur 1100 x 4000 mm, Absorbe et dissipe les énergies d'impact, en polyoléfine, coloris jaune, fixation à la plaque de fond par ancrages au sol



Numéro d'article: 254293



glissière de protection anticollision

- convient pour pour le marquage visuel des voies de circulation
- élément : main courante
- hauteur x longueur 1100 x 4000 mm
- diamètre du tube 140 mm
- Absorbe et dissipe les énergies d'impact
- en polyoléfine, coloris jaune
- fixation à la plaque de fond par ancrages au sol
- livré matériel de montage inclus



Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	diamètre de tube	140 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	forme de tube	tube rond
type de protection anti-collisio	glissière de protection anticollision	type de fixation	plaque de fond
élément	main courante	fonction protection	Absorbante

		anticollisio
convient pour (application)	marquage des voies de circulation	matériau polyoléfine
hauteur	1100 mm	couleur de la protection anti-co jaune
longueur	4000 mm	volume de livraison matériel de montage inclus
diamètre	90 mm	Poids 107,64 kg

Accessoires

254297		glissière de protection anticollision, élément : portail terrain, suivant à gauche, hauteur x largeur 1100 x 1000 mm, en polyoléfine, coloris jaune, fixation à la plaque de fond par ancrages au sol
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221380		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 8
224768		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 1000 mm, manche bois, pour poussières fines
227876		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 45, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm