

rondstrop met meerdere sprongen

draagvermogen enkelvoudig direct 7000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 2 stuks, van polyester in rood

Artikelnummer: 352937



Rondstrop met meerdere sprongen met 2 strengen

rondstrop met meerdere sprongen

- draagvermogen enkelvoudig direct 7000 kg
- nuttige lengte 1 m
- aantal bundels: 2 stuks
- hijssoog hoogte x breedte 180 x 100 mm
- van polyester in rood
- kleurcodering conform DIN EN 1492-1

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	rondstrop met meerdere sprongen	hoogte hijssoog (li.)	180 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	7000 kg	breedte hijssoog (li.)	100 mm
draagvermogen 0-45°	7000 kg	materiaal	polyester
draagvermogen 45-60°	5000 kg	norm	DIN EN 1492-1 (kleurcodering)
nuttige lengte	1 m	gewicht	9,33 kg
signaalkleur	rood		

Gerelateerde Producten

419211

0,5 meter extra lengte voor rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen 7000 kg, 2 strengen, meerprijs per 0,5 m extra lengte! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar