

C+P

universele kast

Eco

hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 407895



C+P Universele kast Eco

universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- van plaatstaal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 30 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via ronde greep
- afsluitbaar met cilinderslot

- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	universele kast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	940 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
diepte	400 mm	in hoogte verstelbaar legbord	30 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	gelakt
draagvermogen legbord	50 kg	scheidingswand	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	ronde greep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	gelakt	minimumlengte	1
oppervlak front	gelakt	certificering	GS // TÜV
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	garantie	5 jaar
afsluitbaar	ja	gewicht	56,41 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Gerelateerde Producten

500392	·	Stalen bodem voor universele kast, breedte x diepte 940 x 400 mm, draagvermogen 50 kg, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
--------	---	---

Dit past ook bij ...

146390		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch
215546		veiligheidshandafröller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221133		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in oudroze
221318		poetsdoek, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, papierkwaliteit vliesstof, van Katoen/polyester in grijs
221350		kartonnen stellingbak, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 112 x 151 x 351 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier

222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
323269		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw
532375		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart
762906		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, inhoud 10 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten