

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 1200 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502929



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 1200 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	245 mm
draagvermogen	1200 kg	naaflengte	60 mm
banden	kunststof	naafboorgat	25 mm
wiel-Ø	200 mm	wielbreedte	50 mm

materiaal velg	kunststof	uitlading	60 mm
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-Ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	gewicht	4,7 kg
zwenklager	kogellager		

Gerelateerde Producten

502942



wiel, draagvermogen 1200 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof