

## PAVOY schuifdeurkast

### Basis

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 600 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 510072



## PAVOY Schuifdeurkast Basis

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 600 mm
- plaatstaalconstructie
- schuifdeuren
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 17 mm verstelbaar
- met verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- onderbouw sokkel


- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	cilinderslot
elektrisch geleidend	nee	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
type deur	Schuifdeur	onderbouw	sokkel
hoogte	1000 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
diepte	600 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	80 kg	greep	verzonken greep
ordnerhoogtes	2 stuks	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	44 kg

## Gerelateerde Producten

510075



Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal gelakt

## Dit past ook bij ...

146393



magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

664077



duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden