

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 26 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 524815

BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 50 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 80 x 26 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details



transporttechniek	rollen	totale hoogte	105 mm	
	roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	40 mm
	bouwmodel	zwenkwiel	naafboorgat	12 mm

draagvermogen	50 kg	wielbreedte	26 mm
banden	massief rubber	uitlading	34 mm
wiel-ø	80 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	0,6 kg
draadvangkappen	nee		

Gerelateerde Producten

524819		wiel, draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 26 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken