

regalwerk magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x
1695 x 326 mm, vaklast 250 kg, 6
niveaus met houten vloer,
opstelhoek recht, gebruik tweezijdig
- flexibele opstelling vrijstaand in de
ruimte mogelijk, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 525303



[REGALWERK]



regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld




- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1695 x 326 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1695 x 300 mm
- 6 niveaus met houten vloer
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk


- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgesamonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
breedte	1695 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
diepte	326 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	250 kg	levering	voorgesamonteerd
veldlast	2000 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1695 mm	gewicht	78,25 kg
vakdiepte	300 mm		

Gerelateerde Producten

525297		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 875 x 326 mm, vaklast 250 kg, 6 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
525299		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1005 x 326 mm, vaklast 250 kg, 6 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
525301		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1285 x 326 mm, vaklast 250 kg, 6 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag

525368		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1695 x 300 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur
--------	---	--

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
520053		hoekbescherming, vorm cirkel, lengte x diameter 1000 x 40 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, zelfklevend
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten