

fetra lier-hefapparaat

draagvermogen 250 kg, vorklengte 800 mm, draagbreedte 150 - 690 mm, zwenkwielen met polyurethaanbanden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 47 x 80 mm

Artikelnummer: 985456



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY



fetra Handlierstapelaar

Draagvermogen 250 kg

lier-hefapparaat

- draagvermogen 250 kg
- vorklengte 800 mm
- draagbreedte 150 - 690 mm
- zwenkwielen met polyurethaanbanden, breedte x Ø 40 x 150 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 47 x 80 mm
- hefhoogte 1560 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- heffing per slingerdraai 40 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- hoogte x lengte x breedte 2030 x 1350 x 725 mm
- gewicht 140 kg
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	150 mm
hefwagentype	lier-hefapparaat	materiaal vorkwielen	nylon
draagvermogen	250 kg	breedte vorkwiel	47 mm
draagbreedte	150-690 mm	diameter vorkwiel	80 mm
lengte vork	800 mm	hoogte	2030 mm
hefhoogte (max.)	1560 mm	lengte	1350 mm
hefhoogte (min.)	90 mm	breedte	725 mm
bediening heffing	handmatig	heffing per slingeromdraaiing	40-22 mm
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	antracietgrijs // RAL7016
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	garantie	2 jaar
breedte zwenkwielen	40 mm	gewicht	140 kg