

Serie »multifix«

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.



Mediumtemperatur max.: 60 °C
 Umgebungstemperatur max.: 60 °C
 Ablassventil: halbautomatisch
 Durchflusswertmessung: bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Eingangsdruck max. bar	Gehäuse	Filterfeinheit μm	Durchfluss l/min	BG	DN
133114	F 45 M-SR	G 1	20	Alu-Druckguss	5	8000	4	25

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
100144	6141.6.905	Filterelement 5 μm , Cellpor


Durchflussdiagramm

Symbole
