



PRODUKTDATENBLATT - INFRAROTHEIZUNGEN

## LAVA® GLAS 2.0

Design-Infrarotheizung - Ein Kunstwerk, das Wärme ausstrahlt.

Der LAVA® GLAS 2.0 ist eine Infrarot-Strahlungsheizung, die durch ihre gleichmäßige Infrarotwärme und ihre moderne Optik besticht. LAVA® GLAS 2.0 sind standardmäßig in 4 unterschiedlichen Farben (Reinweiß, Grünweiß, Schwarz, Rot) und als Spiegel sowie in 6 Leistungen erhältlich. Jeder LAVA® GLAS 2.0 kann vertikal und horizontal an der Wand befestigt werden. Für warme Handtücher im Badezimmer können bei jedem LAVA® GLAS 2.0 Handtuchhalter (Halti) befestigt werden.

### DAS LAVA PLUG & PLAY-STECKSYSTEM.

Alle LAVA® GLAS 2.0 werden standardmäßig mit einer Steckerleitung und EIN/AUS Schalter ausgeliefert. Durch einfaches Plug & Play-Stecksystem kann entweder eine integrierte Regelung LAVA®-R, ein Funkempfänger LAVA®-F oder ein drahtgebundenes Raumthermostat angeschlossen werden.

In Kombination mit dem eNEXHO Hausautomatisierungssystem und der LAVA®-R Regelung können Sie Ihre Design-Infrarotheizung bequem per Smartphone, Tablet oder Computer steuern, natürlich auch von unterwegs.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- + Als Hauptheizung für gut gedämmte Häuser wie z.B. Niedrigenergie- und Passivhäuser
- + Ideale Zusatzheizung, insbesondere für Bad oder Wellnessbereich
- + Lokale Zusatzheizung für punktuelle Wärme
- + Sanierung und Austausch von bestehenden Heizsystemen

### PRODUKTVORTEILE

- + Optimierte Isolierung verringert Konvektionsanteil
- + Glas ist ein hervorragender Strahlungsemitter
- + Große Infrarot-Abstrahlfläche
- + Wartungs- und magnetfeldfrei
- + Plug & Play-Stecksystem für einfache, individuelle Regelung
- + Wärmespeicherung bis zu 1 Stunde
- + Horizontale und vertikale Wandmontage möglich


# LAVA® GLAS 2.0

Design-Infrarotheizung - Ein Kunstwerk, das Wärme ausstrahlt.

## TECHNISCHE DATEN




- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 250 – 1000 Watt
- > Oberflächentemp.: max. 95 °C
- > Oberfläche: 6 mm ESG Sicherheitsglas
- > Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm
- > Schutzart: IP X4
- > Schutzklasse: I
- > Anschluss: Steckerleitung 1 m
- > Garantie: 5 Jahre
- > Prüfzeichen: TÜV



### LAVA® Glas 2.0, Infrarotheizung, Weißgrün (WG)

| Modell             | Best.-Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Halti  |
|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
| LAVA-GLAS2-250-WG  | 39631     | 250          | 500        | 630       | 10           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-500-WG  | 39632     | 500          | 900        | 630       | 15           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-600-WG  | 39633     | 600          | 1300       | 500       | 18           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-750-WG  | 39634     | 750          | 1300       | 630       | 23           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-800-WG  | 39635     | 800          | 1600       | 500       | 28           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-1000-WG | 39636     | 1000         | 1600       | 630       | 33           | max. 2 |

Farbauswahl:



### LAVA® Glas 2.0, Infrarotheizung, Reinweiß (PW)

| Modell             | Best.-Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Halti  |
|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
| LAVA-GLAS2-250-PW  | 39625     | 250          | 500        | 630       | 10           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-500-PW  | 39626     | 500          | 900        | 630       | 15           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-600-PW  | 39627     | 600          | 1300       | 500       | 18           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-750-PW  | 39628     | 750          | 1300       | 630       | 23           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-800-PW  | 39629     | 800          | 1600       | 500       | 28           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-1000-PW | 39630     | 1000         | 1600       | 630       | 33           | max. 2 |

### LAVA® Glas 2.0, Infrarotheizung, Schwarz (BL)

| Modell             | Best.-Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Halti  |
|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
| LAVA-GLAS2-250-BL  | 39637     | 250          | 500        | 630       | 10           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-500-BL  | 39638     | 500          | 900        | 630       | 15           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-600-BL  | 39639     | 600          | 1300       | 500       | 18           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-750-BL  | 39640     | 750          | 1300       | 630       | 23           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-800-BL  | 39641     | 800          | 1600       | 500       | 28           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-1000-BL | 39642     | 1000         | 1600       | 630       | 33           | max. 2 |

### LAVA® Glas 2.0, Infrarotheizung, Rot (RD)

| Modell             | Best.-Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Halti  |
|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
| LAVA-GLAS2-250-RD  | 39643     | 250          | 500        | 630       | 10           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-500-RD  | 39644     | 500          | 900        | 630       | 15           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-600-RD  | 39646     | 600          | 1300       | 500       | 18           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-750-RD  | 39647     | 750          | 1300       | 630       | 23           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-800-RD  | 39648     | 800          | 1600       | 500       | 28           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-1000-RD | 39649     | 1000         | 1600       | 630       | 33           | max. 2 |

### LAVA® Glas 2.0, Infrarotheizung, Spiegel (MR)

| Modell             | Best.-Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Halti  |
|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
| LAVA-GLAS2-250-MR  | 39650     | 250          | 500        | 630       | 10           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-500-MR  | 39651     | 500          | 900        | 630       | 15           | max. 1 |
| LAVA-GLAS2-600-MR  | 39652     | 600          | 1300       | 500       | 18           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-750-MR  | 39653     | 750          | 1300       | 630       | 23           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-800-MR  | 39654     | 800          | 1600       | 500       | 28           | max. 2 |
| LAVA-GLAS2-1000-MR | 39655     | 1000         | 1600       | 630       | 33           | max. 2 |

## Zubehör

| Modell            | Best.-Nr. | Beschreibung  |
|-------------------|-----------|---|
| LAVA-R            | 39713     | Thermostat mit Stecker, für alle LAVA 2.0, 5 - 35 °C, 16 A, Stufenschalter 60/95 °C, eNEXHO ready |
| eNEXHO-CR         | 38905     | Funkbus-Poweraktor, 868 MHz, 230 V, 16 A, Ein/Aus   |
| eNEXHO-NT         | 38902     | Internet-Modul für externen Zugriff per Smartphone oder Tablet über WLAN                          |
| LAVA-F            | 39714     | Funk-Empfänger mit Stecker, 16 A, für Montage auf der Rückwand des LAVA 2.0                       |
| ET-11A            | 35891     | Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige  |
| ET-12A            | 35890     | Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm                                       |
| eTOUCH-mini-black | 39299     | Schalteleinbauthermostat mit schwarzem Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz   |
| eTOUCH-mini-white | 39300     | Schalteleinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz      |
| ET-71             | 38692     | Schalteleinbauthermostat, 10-45 °C, 16 A, Farbe: Weiß, inkl. Fernfühler                           |
| LAVA-STAND        | 38576     | Standfuß, bis zu 2 LAVA 500   750   1000 waagrecht montierbar                                     |
| LAVA-Halti-50-EO  | 40034     | Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA-250   600   800, Breite: 50 cm                    |
| LAVA-Halti-63-EO  | 40035     | Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA-500   750   1000, Breite: 63 cm                   |