

bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1050 x 750 mm, 11 Schublade(n), Mit Schwerlastauszug, Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 124507



bott Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1050 x 750 mm
- 11 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 200 kg
- Mit Schwerlastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau























- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahlblech	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1600 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Breite	1050 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	750 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	11 Stück	Auszugsart	Schwerlastauszug
Schubladen Anzahl x Höhe	4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm	abschließbar	ja
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Fronthöhe 125 mm	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 150 mm	3 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 200 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	200 kg	Gewicht	243,3 kg

Zubehör

125770		Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125771		Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125772		5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank
125774		EinzelSchließung für Schublade, Für Schubladenschrank
125788		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1050 x 750 mm
126248		Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 750 mm
126253		Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126254		Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126255		Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau

126256		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank
126258		Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126259		Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126260		Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126261		Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126262		Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126263		Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126264		Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126265		Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126269		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 925 x 625 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 750 mm
126288		Mulden, 18 Mulden (4 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 8 x B 33 mm) + 72 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 1050 x 750 mm