

KERN


Zählwaage CCS 60K0.01.

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe
400 x 300 mm, Empfohlenes
Justiergewicht: 50 kg

Artikelnummer: 235948



KERN



KERN Zählwaage CCS 60K0.01.

- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 400 x 300 mm
- Einschwingzeit von 2 Sekunden
- Reproduzierbarkeit 0,02 g
- Empfohlenes Justiergewicht: 50 kg
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare
- 3 LC-Displays, Wägebrücke, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Netzteil AC 220V-240V
- Gehäuse aus Kunststoff
- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 320 x 330 mm

Waagentyp	Zählwaage	Waage Ausstattung	3 LC-Displays, Wägebrücke, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Material Plattform	Edelstahl	Material Gehäuse	Kunststoff
Plattformbreite	400 mm	Höhe	125 mm
Plattformtiefe	300 mm	Breite	320 mm
Einschwingzeit	2 s	Tiefe	330 mm
Reproduzierbarkeit	0,02 g	Stückzählfunktion	ja
Justiergewicht	50 kg	Tarieren	ja
Mindeststückgewicht	0,05 g	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	Marke laut EAR-Register	KERN
Spannungsversorgung	Netzteil AC 220V-240V	Gewicht	15,7 kg
Akkuladedauer	12 h		

Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltpapier, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau