

Hymer Fahrgerüst 8373

Reichhöhe 4,4 m, Gerüsthöhe 3,64 m, 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe, Standhöhe 2,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2950 x 1300 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239924



HYMER



Fahrgerüst

- Reichhöhe 4,4 m
- Gerüsthöhe 3,64 m
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Standhöhe 2,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2950 x 1300 mm
- 2 x 8/2 x 4 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- Mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg/m²
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 2
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie

- Gewicht 151,2 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Belastung Fläche	150 kg/m ²
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Höhe Gerüst	3,64 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Standhöhe	2,4 m	Gerüstgruppe	2
Reichhöhe	4,4 m	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	1	fahrbar	ja
Breite Bühne	2950 mm	Geländer	ja
Tiefe Bühne	1300 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Sprossen Anzahl	2 x 8/2 x 4	Garantie	10 Jahre
Durchstiege	1 Durchstiegsklappe	Gewicht	151,2 kg
Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen		