

## Edelstahl- Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 970 x 525 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, Gestell in silber, 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, 2 Rollen mit Feststellern



Artikelnummer: 272297

### Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 970 x 525 mm
- Ladehöhe 217 mm
- Höhe x Länge x Breite 905 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- Gestell in silber
- 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladehöhe	217 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenlänge	970 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	525 mm	Höhe	905 mm

Plattform Konstruktion	geschlossen	Länge	1050 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	550 mm
Aufbauten	keine	Farbe	silber
nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Material	Edelstahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Etagen Anzahl	1 Stück	Gewicht	15 kg

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel