

## Cemo Streugutbehälter

Inhalt 1500 l, Höhe x Länge x Breite  
1040 x 1840 x 1430 mm, Aus GFK  
(glasfaserverstärkter Kunststoff),  
Behälter grau, Deckel orange,  
Wände geschlossen mit  
Entnahmeöffnung

Artikelnummer: 500367



## Cemo GFK-Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 1500 l
- Höhe x Länge x Breite 1040 x 1840 x 1430 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grau, Deckel orange
- Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
- Boden geschlossen
- Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
- 10 Jahre Garantie

### Technische Details




Außeneinrichtung	Winterdienst	Farbe Deckel	orange
Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein

Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	1500 l	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Höhe	1040 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	1840 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	1430 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Form	eckig	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	nestbar	ja
Farbe	grau	unterfahrbar	nein
Deckel	ja	Garantie	10 Jahre
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	72 kg

## Zubehör

775078	Vorhängeschloss für Streugutwagen
--------	-----------------------------------

## Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante