

## Fagernes Zwart 280lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630061  
 EAN: 7021986300611




### Elektrisch

System wattage: 9W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 120, B16: 200, C10: 120, C16: 200

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 280lm  
 Werkzaamheid: 31 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B50>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Helder glas  
 Bundelhoek: 110°  
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.15  
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.05



### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: G  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Zwart (RAL 9004)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting


Montage: Wand, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Breedte (mm) W: 200  
 Hoogte (mm) H: 280  
 Diepte (D): 125  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.793 / 2.501

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 300 x 210 x 135



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 1 1