

# Zip Tube Micro Pendel



## Zip Tube Micro Pendel Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 320627  
EAN: 7021983206275



### Elektrisch

System wattage: 7W  
Spanning: 220-240V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 340lm  
Werkzaamheid: 49 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2000-2800K  
Kleurweergave (CRI): Ra>95  
MacAdams factor: SDCM: 3  
levensduur: L90/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector medium  
Bundelhoek: 40°  
UGR: UGR<19

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen  
Module: Pendelarmatuur  
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 204  
Breedte (mm) W: 39  
Hoogte (mm) H: 204  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.476 / 0.397

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 204 x 39 x 204



cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 2 7 5