



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Beleuchtungsfeld @ 100 cm</b>   | Ø 18 cm  |
| <b>Beleuchtungsstärke @ 100 cm</b> | 80 000 lx  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>         | > 95   |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4500 K   |
| <b>Ausleuchtungstiefe</b>          | 2.4 m  |
| <b>Betriebsgerät</b>               | Elektronischer Konverter   |
| <b>Anschlusswerte</b>              | 100-240 V; 50/60 Hz  |
| <b>Netzanschlussleitung</b>        | Festanschluss  |
| <b>Leuchtgehäuse</b>               | Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)        |
| <b>Gewicht (netto)</b>             | 13.5 kg  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>           | 30 W   |
| <b>Bedienung</b>                   | Drehknopf am Leuchtenkopf<br>1-polig sekundär, stufenlos dimmbar |
| <b>Gelenkentlastung</b>            | Feder (Gewichtsausgleich)  |
| <b>Schutzklasse</b>                | I  |
| <b>Zubehör</b>                     | sterilisierbarer Handgriff, Zwischendeckenadapter                |
| <b>Normen</b>                      | EN 60601-1, EN 60601-2-41  |
| <b>Besonderheiten</b>              | Sterilisierbarer Handgriff, stufenlos dimmbar, wartungsfrei      |
| <b>Befestigung</b>                 | Wandbefestigung  |
| <b>Schutzart</b>                   | IP 43 (Leuchtenkopf)   |
| <b>Bestell-Nr.</b>                 | D16136000 - reinweiß   |



## Lichtverteilung

