

**Artikelnummer:** 126122

**Kurzbeschreibung:** GLORIA poederbrandblusser P12M

**Langbeschreibung:** GLORIA poederbrandblusser P12M:

[ul]<li> Draagbare poederbrandblusser volgens DIN EN3 voor brandklasse D </li><li> Oplaadtechniek met extern drukpatroon, zeer ongevoelig voor storing </li><li> Blusmiddel, speciaal voor metaalbranden </li><li> Blusapparaat met buis voor het optimaal laten neerdwarrelen en strooien van het blusmiddel op de metaalbrand </li><li> Standaard met wandhouder </li><li> Te gebruiken bij elektrische installaties tot 1.000 V</li></ul><b>Technische gegevens:</b>[ul]<li> Inhoud: 12 kg</li><li> Sproei bereik: strooivorm</li><li> Sproei duur: ca. 35 sec.</li><li> Gewicht: 21 kg</li><li> Temperatuurgrenzen: -20-° tot +60-°C</li></ul>

