

## Datenblatt | Artikelnummer: 272-302


Netzanschlussklemme; Drücker beidseitig; ohne Rastfüße; ohne PE-Kontakt; 2-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; weiß

<https://www.wago.com/272-302>



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1
Bemessungsspannung (III / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	18 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) Δ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

### Anschlussdaten

Klemmstellen	8
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl Anschlussstypen	1

#### Anschluss 1

Anschlussstechnik	PUSH WIRE®
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Polzahl	2

#### Anschluss 2

Eindrähtiger Leiter 2	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
-----------------------	---

### Geometrische Daten

Breite	18,5 mm / 0.728 inch
Höhe	19 mm / 0.748 inch
Tiefe	24,5 mm / 0.965 inch

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,106 MJ
Gewicht	6,2 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	PL
GTIN	4044918397094
Zolltarifnummer	85369010000

### Zulassungen / Zertifikate

#### Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 272-302



### Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3549.50 KB	
--------------------	------------	-------------------	--

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Stiftkabelschuh



**Art-Nr.: 209-157**

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen;  
passend zu Serie 271, 272; blau



**Art-Nr.: 209-151**

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen;  
passend zu Serie 271, 272; grün



**Art-Nr.: 209-164**

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen;  
passend zu Serie 271, 272; natur

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 271-702**

Pins; for plate thickness 1 mm



**Art-Nr.: 271-711**

Pins; for plate thickness 1 mm



**Art-Nr.: 271-712**

Pins; for plate thickness 1.5 mm

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



**Art-Nr.: 249-100**

Montagewerkzeug; für Klemmen mit PE-  
Rastkontakt