

Datenblatt Kabellängenmessgerät Aufmaster AM1

Hardware

H/B/T	21 mm / 192 mm / 62 mm
Länge des Verbindungskabels	226 mm
Ursprungsland	Deutschland
Gewicht Messgerät	178 g
Gewicht Messgerät inkl. Verpackung, Bedienungsanleitung, Quick-Start und USB-C Ladekabel	307 g
Schutzklasse	IP54
Messbereich	10m bis 1500m
Mögliche Querschnitte	0,25mm ² bis 16mm ²
Akkulaufzeit	bei 20° C ca. 8 Tage zu 8h bei 10° C ca. 6 Tage zu 10h (abhängig von Einsatzbereich und Umweltbedingungen)
Ladedauer	Ca. 2 Stunden bei 5V kleiner 500 mA
Batterietyp	Lithium-Polymer (wiederaufladbar)
Einsatzorte	Innenumgebungen, Labore, Industrieumgebungen, Baustellen

Lieferumfang

Verpackung	Faltschachtel aus Pappe
USB-C Ladekabel	1m
Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch
Illustrierter Quick-Start	

Verpackung (ohne Umverpackung)

H/B/T	30 mm / 130 mm / 260 mm
Mantellänge ab Gehäuse	230mm