



Hauptmerkmale

Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Drehanschlusstecker
Farbton	Rot
Menge pro Satz	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Dreh- 0,5...12,5 mm ² Flexibel verseilt Kabel Dreh- 0,5...12,5 mm ² Starr verseilt Kabel Dreh- 0,5...12,5 mm ² starr Kabel
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	440 V AC
Material	PA (Polyamid)
Höhe	20 mm
Breite	14 mm
Länge	28 mm

Montage

Normen	EN 60998-2-4
--------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	3,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,500 g
VPE 2 Art	BB2
VPE 2 Menge	1000
VPE 2 Höhe	12,000 cm
VPE 2 Breite	16,000 cm
VPE 2 Länge	28,500 cm
VPE 2 Gewicht	2,732 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------