

Anschlusskabel für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS), Sonderlänge 8m



Abbildung ähnlich

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | Anschlussleitung MPI/DP |
| Versorgungsspannung | |
| Nennwert (DC) | 24 V; DC |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| IP (frontseitig) | IP65 |
| IP (rückseitig) | IP65 |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja; z. B. Not-Stopp, Zustimmungtaste |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | 0 °C |
| • max. | 55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 70 °C |
| Relative Luftfeuchte | |
| • Betrieb, max. | 85 % |
| Leitungen | |
| Leitungslänge | 8 m |
| kleinster Biegeradius | 45 mm |
| Farbe des Kabelmantels | rot |
| Ölbeständigkeit Aussenmantel | Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle |
| Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol | Ja |
| Mechanik/Material | |
| Material des Kabelmantels | Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfmart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963 |
| Maße | |
| Dicke | 9 mm |
| Lieferumfang | |
| Liefermenge in Stück | 1 |
| Sonstiges | |
| Handelsware | Nein |
| Hersteller-Name | SIEMENS AG |
| Hersteller-Adresse | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Hersteller-Kontakt | E-Mail: simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com |
| Nutzbar in folgenden Produkten | |

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5

[6AV6645-0CA01-0AX0](#)
[6AV6645-0CB01-0AX0](#)
[6AV6645-0CB01-0AX0](#)
6AV6645-0A*
[6AV6645-0BE02-0AX0](#)

letzte Änderung:

10.10.2023 