



Hauptmerkmale

Zubehör / Teilebezeichnung	Glühlampe
Zubehör / Teiletyp	Glühlampe
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
[UH,nom] Nennhilfsspannung	220 - 260 V AC
Signaltyp	Stetig leuchtend
Verlustleistung in W	6 W
Signalfarbe	Klar
Durchmesser	18 mm
Länge	35 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Lampenfassung	BA 15d
---------------	--------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,8 cm
VPE 1 Breite	6,3 cm
VPE 1 Länge	12,7 cm
VPE 1 Gewicht	9,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,8 cm
VPE 2 Breite	6,3 cm
VPE 2 Länge	12,7 cm
VPE 2 Gewicht	91,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	280
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,608 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------