




Farbe: weiß



Artikel beinhaltet



Art-Nr.: 294-8013

Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; für Linect®; ohne PE-Kontakt; 3-polig; Kod. A; Leuchtenseite: für eindrätige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60998-1		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	-	-	500 V
Bemessungsstoßspannung	-	-	4 kV
Bemessungsstrom	-	-	24 A

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60998-2-2		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	-	-	500 V
Bemessungsstoßspannung	-	-	4 kV
Bemessungsstrom	-	-	24 A

Bemessungsdaten	Linect® Steckverbindung		
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 61984	IEC/EN 61984	IEC/EN 61984
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	-	-	500 V
Bemessungsstoßspannung	-	-	4 kV
Bemessungsstrom	-	-	16 A

Anschlussdaten

Anzahl Anschlusstypen	1	Anschluss 1	
		Polzahl	3

Geometrische Daten

Breite	58 mm / 2.283 inch
Höhe	105 mm / 4.134 inch
Tiefe	30 mm / 1.181 inch

Mechanische Daten

Aufdruck	N L
----------	-----

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Deckelfarbe	weiß
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polycarbonat (PC)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0 MJ
Gewicht	60 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	10 St.
Ursprungsland	XS
GTIN	4066966343304
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
899-8013/000-101



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

03.04.2019

pdf

3566.70 KB

