


LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm

**Artikel-Nr. 12643073**

LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen  
82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Artikel-Nr.** 12643073  
**Stand:** 16.02.2021 00:09

Lichtfarbe	3000 - 1800
Farbe	weiß
Länge	68 mm
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9,4 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige

Einbautiefe	106 mm
Strom	500 mA
Lichtstrom	920 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung