

Roll-Regalleiter

Holmlänge 1,7 m, für senkrechte Höhe bis 1,9 m, 6 profilierte Stufen, aus Aluminium

Artikelnummer: 203662



Roll-Regalleiter

Roll-Regalleiter





- Holmlänge 1,7 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,7 m
- für senkrechte Höhe bis 1,9 m
- 6 profilierte Stufen
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 570 mm
- Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
- platzsparende, senkrechte Parkposition
- 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 8,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Steigtechnik | Regaleinhängeleiter | Breite | 570 mm |
| Leitertyp | Roll-Regalleiter | Unterbau | 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße |
| Material | Aluminium | Leiter Ausstattung | Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm |
| Nutzung | einseitig | Leiter Funktion | platzsparende, senkrechte Parkposition |
| Länge Holm | 1,7 m | Treppengängig | nein |
| Arbeitshöhe | 2,7 m | klappbar | nein |
| für senkrechte Höhe bis | 1,9 m | fahrbar | ja |
| Stufen Anzahl | 6 | Norm | DIN EN 131 |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Stufen | Garantie | 10 Jahre |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Gewicht | 8,5 kg |
| Ausladung | 790 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 203658 |  | Schiene für Regaleinhängeleiter, Länge x Durchmesser 3 m x 30 mm, aus Leichtmetall, eloxiert |
| 203659 |  | Halter für Regaleinhängeleiter, notwendig je 1 m Rohrschiene |
| 203660 |  | Halter für Regaleinhängeleiter, mit Endanschlag, links |
| 203661 |  | Halter für Regaleinhängeleiter, mit Endanschlag, rechts |